

**Garant**
**Schneideisen, G: G1/8**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	142050 G1/8
GTIN	4045197084583
Artikelklasse	11K

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

**Verwendung:**

**Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde** DIN ISO 228/1.

Norm: EN 24231

Gänge pro Zoll: 28

Gewinde-Ø: 9,73 mm

Außen-Ø: 30 mm

Höhe: 11 mm

**Technische Beschreibung**

Gänge pro Zoll	28
Höhe	11 mm
Gewinde-Ø	9,73 mm
Außen-Ø	30 mm

Gewindegröße	G1/8
Schneidrichtung	rechts
Toleranzklasse	A
Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 24231
Produktart	Schneideisen

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		