

**Garant****Schneideisen, G: G3/8****Bestelldaten**

Bestellnummer	142050 G3/8
GTIN	4045197084606
Artikelklasse	11K

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

**Verwendung:**

**Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde** DIN ISO 228/1.

**Technische Beschreibung**

Gänge pro Zoll	19
Gewinde-Ø	16,66 mm
Höhe	14 mm
Außen-Ø	45 mm
Gewindegröße	G3/8
Schneidrichtung	rechts
Toleranzklasse	A

Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 24231
Produktart	Schneideisen

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		