

**Garant**
**Schneideisen, UNF: 5/8-18**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	142620 5/8-18
GTIN	4045197084958
Artikelklasse	11K

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

**Verwendung:**

Für **UNF-Einheits-Feingewinde** ASME – B1.1.

**Technische Beschreibung**

Höhe	14 mm
Gewinde-Ø	15,88 mm
Gänge pro Zoll	18
Außen-Ø	45 mm
Gewindegröße	5/8-18 UNF
Schneidrichtung	rechts
Gewindeart	UNF

Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Toleranzklasse	2A
Produktart	Schneideisen

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		