

Garant
VHM-Reibahle HPC Durchgangsloch, DLC, Nenn-Ø DC: 4 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	164346 4
GTIN	4045197548504
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Ausführung:

NC-gerechte Ausführung mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme speziell in **Hydro-Dehn-** oder **Hochgenauigkeitsspannfuttern**. Damit wird **höchste Rundlaufgenauigkeit** und **Prozesssicherheit** erreicht. Die Beschaffung von Sonderaufnahmen ist nicht mehr notwendig. Mit innerer Kühlmittelzufuhr für den **HPC-Einsatz** zur Senkung der Fertigungskosten.

Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Ihren Angaben.

Mit **DLC-Beschichtung sp²** der neuesten Generation.

Verwendung:

Zum **HPC-/HSC-Reiben** von **Durchgangs-Bohrungen**.

Anzahl Schneiden Z: 4

Ø-Bereich: 3,7 - 4,2 mm

Schneidenlänge L_c: 12 mm

Auskräglänge L₁: 34 mm

Gesamtlänge L: 75 mm

Anzahl Schneiden Z: 4

Schaft-Ø D_s: 6 mm

Technische Beschreibung

Schafttoleranz	h6
Auskräglänge L ₁	34 mm
Nenn-Ø D _c	4 mm
Vorschub f in Alu Guss	0,6 mm/U
Schaft-Ø D _s	6 mm

Gesamtlänge L	75 mm
Schneidenlänge L _c	12 mm
Ø-Bereich	3,7 - 4,2 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Beschichtung	DLC
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	W
Innenkühlung	ja, mit 25 bar
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Zerspanungsstrategie	HPC
Verwendung bei Bohrungsart	bei Durchgangsloch
Farbring	gelb
Produktart	Reibwerkzeug mit nicht lösbaren Schneiden