

**Garant****Schneideisen, UNF: 12-28****Bestelldaten**

Bestellnummer	142620 12-28
GTIN	4045197084897
Artikelklasse	11K

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

**Verwendung:**

**Für UNF-Einheits-Feingewinde ASME – B1.1.**

Toleranzklasse: 2A

Gänge pro Zoll: 28

Gewinde-Ø: 5,49 mm

Außen-Ø: 20 mm

Höhe: 7 mm

**Technische Beschreibung**

Gewinde-Ø	5,49 mm
Höhe	7 mm
Gänge pro Zoll	28
Außen-Ø	20 mm

Gewindegröße	12-28 UNF
Schneidrichtung	rechts
Gewindeart	UNF
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Toleranzklasse	2A
Produktart	Schneideisen

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		