

Garant
VHM-Reibahle HPC Durchgangsloch, DLC, Nenn-Ø DC: 13 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	164346 13
GTIN	4045197548672
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Ausführung:

NC-gerechte Ausführung mit geradem Schaft-Ø für die standardisierte Aufnahme speziell in **Hydro-Dehn-** oder **Hochgenauigkeitsspannfuttern**. Damit wird **höchste Rundlaufgenauigkeit** und **Prozesssicherheit** erreicht. Die Beschaffung von Sonderaufnahmen ist nicht mehr notwendig. Mit innerer Kühlmittelzufuhr für den **HPC-Einsatz** zur Senkung der Fertigungskosten.

Reibahlen fertig geschliffen für Passung nach Ihren Angaben.

Mit **DLC-Beschichtung sp²** der neuesten Generation.

Verwendung:

Zum **HPC-/HSC-Reiben** von **Durchgangs-Bohrungen**.

Anzahl Schneiden Z: 6

Ø-Bereich: 12,21 - 13,2 mm

Schneidenlänge L_c: 22 mm

Auskraglänge L₁: 80 mm

Gesamtlänge L: 130 mm

Anzahl Schneiden Z: 6

Schaft-Ø D_s: 14 mm

Technische Beschreibung

Nenn-Ø D _c	13 mm
Auskraglänge L ₁	80 mm
Schafttoleranz	h6
Vorschub f in Alu Guss	1,5 mm/U
Schaft-Ø D _s	14 mm

Gesamtlänge L	130 mm
Schneidenlänge L _c	22 mm
Ø-Bereich	12,21 - 13,2 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Beschichtung	DLC
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	W
Innenkühlung	ja, mit 25 bar
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Zerspanungsstrategie	HPC
Verwendung bei Bohrungsart	bei Durchgangsloch
Farbring	gelb
Produktart	Reibwerkzeug mit nicht lösbaren Schneiden