

Garant**Schneideisen, G: G3/4****Bestelldaten**

Bestellnummer	142050 G3/4
GTIN	4045197084620
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/1.

Norm: EN 24231

Gänge pro Zoll: 14

Gewinde-Ø: 26,44 mm

Außen-Ø: 55 mm

Höhe: 16 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	14
Höhe	16 mm
Gewinde-Ø	26,44 mm
Außen-Ø	55 mm

Gewindegröße	G3/4
Schneidrichtung	rechts
Toleranzklasse	A
Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 24231
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		