

Garant**Schneideisen, G: G2****Bestelldaten**

Bestellnummer	142060 G2
GTIN	4045197084729
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Sechskant-Schneideisen **ohne** Schälanschnitt; zum Nachschneiden.

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Gänge pro Zoll: 11

Gewinde-Ø: 59,61 mm

Schlüsselweite: 100 mm

Höhe: 22 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	59,61 mm
Schlüsselweite	100 mm
Höhe	22 mm
Gänge pro Zoll	11
Gewindegröße	G2

Toleranzklasse	A
Schneidrichtung	rechts
Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 382
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		