

Garant**Schneideisen, G: G1/8****Bestelldaten**

Bestellnummer	142060 G1/8
GTIN	4045197084644
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Sechskant-Schneideisen **ohne** Schälanschnitt; zum Nachschneiden.

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Gänge pro Zoll: 28

Gewinde-Ø: 9,73 mm

Schlüsselweite: 27 mm

Höhe: 11 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	9,73 mm
Schlüsselweite	27 mm
Höhe	11 mm
Gänge pro Zoll	28
Gewindegröße	G1/8

Toleranzklasse	A
Schneidrichtung	rechts
Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 382
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		