

Garant**Schneideisen, UNC: 5/8-11****Bestelldaten**

Bestellnummer	142520 5/8-11
GTIN	4045197084842
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Verwendung:

Für UNC-Einheits-Grobgewinde ASME – B1.1.

Toleranzklasse: 2A

Gänge pro Zoll: 11

Gewinde-Ø: 15,88 mm

Außen-Ø: 45 mm

Höhe: 18 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	15,88 mm
Gänge pro Zoll	11
Höhe	18 mm
Außen-Ø	45 mm

Schneidrichtung	rechts
Gewindeart	UNC
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Toleranzklasse	2A
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		