

Garant
Hand-Gewindebohrer Fertigschneider, unbeschichtet, G: G3/8

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 130560 G3/8 |
| GTIN | 4045197067715 |
| Artikelklasse | 11G |

Beschreibung
Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 19

Gewinde-Ø: 16,66 mm

Gesamtlänge L: 70 mm

Schaft-Ø D_s: 12 mm

Schaft-Vierkant □: 9 mm

Kernloch-Ø: 15,25 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|----------|
| Kernloch-Ø | 15,25 mm |
| Gänge pro Zoll | 19 |
| Gewindesteigung | 1,337 mm |
| Gewinde-Ø | 16,66 mm |
| Schneidstoff | HSS |
| Schaft-Ø D _s | 12 mm |
| Gesamtlänge L | 70 mm |
| Schaft-Vierkant □ | 9 mm |
| Gewindetiefe | 49,98 mm |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Gewindegröße | G3/8 |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Gewindeart | G |
| Flankenwinkel | 55 Grad |
| Norm | DIN 5157 |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 |
| Innenkühlung | nein |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grund- und Durchgangsloch |
| Schneidrichtung | rechts |
| Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Gewindebohrer |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Kunststoffe | bedingt geeignet | | |
| Alu (kurzspanend) | bedingt geeignet | | |
| Alu > 10% Si | bedingt geeignet | | |
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| GG(G) | bedingt geeignet | | |
| Uni | geeignet | | |
| Öl | geeignet | | |
| trocken | bedingt geeignet | | |