

Garant
Hand-Gewindebohrer Fertigschneider, unbeschichtet, G: G1/4

Bestelldaten

Bestellnummer	130560 G1/4
GTIN	4045197067708
Artikelklasse	11G

Beschreibung
Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 19

Gewinde-Ø: 13,16 mm

Gesamtlänge L: 70 mm

Schaft-Ø D_s: 11 mm

Schaft-Vierkant □: 9 mm

Kernloch-Ø: 11,8 mm

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	1,337 mm
Gewinde-Ø	13,16 mm
Kernloch-Ø	11,8 mm
Gänge pro Zoll	19
Schneidstoff	HSS
Schaft-Ø D _s	11 mm
Gesamtlänge L	70 mm
Schaft-Vierkant □	9 mm
Gewindetiefe	26,32 mm

Gewindegröße	G1/4
Beschichtung	unbeschichtet
Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Norm	DIN 5157
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		