

Garant
Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, BSW: W1/8

Bestelldaten

Bestellnummer	130670 W1/8
GTIN	4045197067814
Artikelklasse	11G

Beschreibung
Ausführung:

3-teiliger Satz, **bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.**

Verwendung:

Für Whitworth-Gewinde nach BSW-Norm BS84 im Toleranzfeld mittel.

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 40

Gewinde-Ø: 3,18 mm

Gesamtlänge L: 40 mm

Schaft-Ø D_s: 3,5 mm

Schaft-Vierkant □: 2,7 mm

Kernloch-Ø: 2,5 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	3,18 mm
Gewindesteigung	0,635 mm
Gänge pro Zoll	40
Kernloch-Ø	2,5 mm
Schneidstoff	HSS

Schaft-Ø D _s	3,5 mm
Gesamtlänge L	40 mm
Schaft-Vierkant □	2,7 mm
Gewindetiefe	6,36 mm
Gewindegröße	W1/8
Beschichtung	unbeschichtet
Gewindeart	BSW
Flankenwinkel	55 Grad
Norm	DIN 351
Anschnittform	A
Anschnittform	D
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		

GG(G)	bedingt geeignet
Uni	geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet