

**Garant**
**Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, G: G3/4**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130550 G3/4
GTIN	4045197067647
Artikelklasse	11G

**Beschreibung**
**Ausführung:**

2-teiliger Satz, bestehend aus Vor- und Fertigschneider.

**Verwendung:**

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 14

Gewinde-Ø: 26,44 mm

Gesamtlänge L: 90 mm

 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Schaft-Vierkant □: 16 mm

Kernloch-Ø: 24,5 mm

**Technische Beschreibung**

Gänge pro Zoll	14
Gewinde-Ø	26,44 mm
Kernloch-Ø	24,5 mm
Gewindesteigung	1,814 mm
Schneidstoff	HSS

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Gesamtlänge L	90 mm
Schaft-Vierkant □	16 mm
Gewindetiefe	79,32 mm
Gewindegröße	G3/4
Beschichtung	unbeschichtet
Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Norm	DIN 5157
Anschnittform	C
Anschnittform	D
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		

Uni	geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet