

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HU7315-1

Bestelldaten

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 261372 HU7315-1 |
| GTIN | 4062406381462 |
| Artikelklasse | 21G |

Beschreibung

VC.T 160404 HU7315-1 Sorte: HU7315-1

Spanbrecher: AF

Toleranz: G

 Schnitttiefe a_p : 0,05 - 1,5 mm

 Vorschub f : 0,03 - 0,25 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 600 m/min

Technische Beschreibung

| | |
|---|----------------|
| ISO-Code Wendeschneidplatte | VCGT 160404 |
| Schnittbedingung | kontinuierlich |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten |
| Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung | 50 - 600 m/min |
| Sorte | HU7315-1 |
| Beschichtung | unbeschichtet |

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Eckenradius | 0,4 mm |
| Vorschub f | 0,03 - 0,25 mm/U |
| Schneidstoff | HM |
| Toleranz | G |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 |
| Spanbrecher | AF |
| Hauptanwendung | N |
| Schnitttiefe a_p | 0,05 - 1,5 mm |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |