

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HU7315-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	261374 HU7315-1
GTIN	4062406381479
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VC.T 160408 HU7315-1 Sorte: HU7315-1

Spanbrecher: AF

Toleranz: G

 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm

 Vorschub  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 600 m/min

**Technische Beschreibung**

Toleranz	G
Vorschub $f$	0,03 - 0,25 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 600 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Hauptanwendung	N
Spanbrecher	AF
Sorte	HU7315-1
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 160408
Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen