

Garant
Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, G: G1.1/4

Bestelldaten

Bestellnummer	130550 G1.1/4
GTIN	4045197067661
Artikelklasse	11G

Beschreibung
Ausführung:

2-teiliger Satz, **bestehend aus Vor- und Fertigschneider.**

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 11

Gewinde-Ø: 41,91 mm

Gesamtlänge L: 125 mm

Schaft-Ø D_s: 32 mm

Schaft-Vierkant □: 24 mm

Kernloch-Ø: 39,5 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	41,91 mm
Gewindesteigung	2,309 mm
Kernloch-Ø	39,5 mm
Gänge pro Zoll	11

Schneidstoff	HSS
Schaft-Ø D _s	32 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Schaft-Vierkant □	24 mm
Gewindetiefe	83,82 mm
Gewindegröße	G1.1/4
Beschichtung	unbeschichtet
Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Norm	DIN 5157
Anschnittform	C
Anschnittform	D
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		

GG(G)	bedingt geeignet
Uni	geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet