

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer + Kernloch-Spiralbohrer, für metrisches Gewinde: M3-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	146950 M3-12
GTIN	4045197085184
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Beim Öffnen der Kassette stellen sich die Werkzeuge automatisch auf und sind dann problemlos zu entnehmen.

Zusammengestellt aus Maschinen-Gewindebohrern M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 und Kernloch-Spiralbohrern Gr. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Inhalt:

je 1 Maschinen-Gewindebohrer M3 – M12 Nr. 135450 und Kernbohrer Nr. 114400

Technische Beschreibung

für metrische Gewinde	M3 – M12
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Norm	DIN 371
Norm	DIN 376

Farbring	blau
Produktart	Gewindebohrer

Zubehör

Maschinen-Gewindebohrer M M6	135450 M6
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114400 10,2
Maschinen-Gewindebohrer M M8	135450 M8
Maschinen-Gewindebohrer M M4	135450 M4
Maschinen-Gewindebohrer M M12	135450 M12
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Maschinen-Gewindebohrer M M5	135450 M5
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Maschinen-Gewindebohrer M M3	135450 M3
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Maschinen-Gewindebohrer M M10	135450 M10
Spiralbohrer HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Kassette leer Typ 4	146960 4