

Garant
Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, UNF: 5/8-18

Bestelldaten

Bestellnummer	130750 5/8-18
GTIN	4045197068286
Artikelklasse	11G

Beschreibung
Ausführung:

 2-teiliger Satz, **bestehend aus Vor- und Fertigschneider.**
Verwendung:
Für UNF-Einheits-Feingewinde ASME – B1.1.

Gewindeart: UNF

Schneidstoff: HSS

Norm: DIN 2181

Gänge pro Zoll: 18

Gewinde-Ø: 15,88 mm

Gesamtlänge L: 70 mm

 Schaft-Ø D_s: 12 mm

Schaft-Vierkant □: 9 mm

Kernloch-Ø: 14,5 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	15,88 mm
Gänge pro Zoll	18
Kernloch-Ø	14,5 mm
Norm	DIN 2181
Schneidstoff	HSS

Schaft-Ø D _s	12 mm
Gesamtlänge L	70 mm
Schaft-Vierkant □	9 mm
Gewindetiefe	47,64 mm
Gewindesteigung	1,58 mm
Gewindeart	UNF
Gewindegröße	5/8-18 UNF
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Toleranzklasse	2B
Anschnittform	D
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		

GG(G)	bedingt geeignet
Uni	geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet