

Garant
Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, BSW: W1/2

Bestelldaten

Bestellnummer	130670 W1/2
GTIN	4045197067890
Artikelklasse	11G

Beschreibung
Ausführung:

3-teiliger Satz, **bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.**

Verwendung:

Für Whitworth-Gewinde nach BSW-Norm BS84 im Toleranzfeld mittel.

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 12

Gewinde-Ø: 12,7 mm

Gesamtlänge L: 80 mm

Schaft-Ø D_s: 9 mm

Schaft-Vierkant □: 7 mm

Kernloch-Ø: 10,5 mm

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	2,117 mm
Gänge pro Zoll	12
Gewinde-Ø	12,7 mm
Kernloch-Ø	10,5 mm
Schneidstoff	HSS

Schaft-Ø D _s	9 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Schaft-Vierkant □	7 mm
Gewindetiefe	25,4 mm
Gewindegröße	W1/2
Beschichtung	unbeschichtet
Gewindeart	BSW
Flankenwinkel	55 Grad
Norm	DIN 351
Anschnittform	A
Anschnittform	D
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		

GG(G)	bedingt geeignet
Uni	geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet