

Garant**Werkzeughalter mit Knarre, Ganzstahl, Gesamtlänge: 110mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	148700 110
GTIN	4045197511119
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften. Verschiebbarer Quergriff mit Rillen an beiden Enden zum Einrasten der Arretierkugel. Halter verchromt. Knarre umschaltbar für Links-/ Rechtsgang oder fest. **Ganzstahl-Ausführung** für hohe Drehmomentbelastung. Werkzeugaufnahme mit exaktem Rundlauf und engen Toleranzen. Spannbacken gefräst und induktivgehärtet für hohe Zähigkeit und optimale Oberflächenhärte. Patentierte Spannbackenform, präzise und sichere Aufnahme auch von Gewindebohrer-Bits mit 1/4 Zoll 6-kant-Schaft (z. B. Nr. 676307) möglich. Die Spannung erfolgt auf der kompletten 6-kant-Fläche.

Verwendung:

Geeignet zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen.

Hinweis:

Die Vierkantmaße weiterer Gewindebohrer- und Reibahlen-Größen finden Sie in den Tabellen der jeweiligen Produktgruppen.

Technische Beschreibung

für Handgewindebohrer DIN 352	M4,5 – M12
Spannweite ☐	4,6 - 8 mm

Gesamtlänge	110 mm
Ersatzbacken Nr. 148710 Gr.	110
Material	Ganzstahl
Produktart	Werkzeughalter