

Garant**Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer + Kernloch-Spiralbohrer, für metrisches Gewinde: M3-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	146750 M3-12
GTIN	4045197085153
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Beim Öffnen der Kassette stellen sich die Werkzeuge automatisch auf und sind dann problemlos zu entnehmen.

Zusammengestellt aus Maschinen-Gewindebohrern M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 und Kernloch-Spiralbohrern Gr. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Inhalt:

je 1 Maschinen-Gewindebohrer M3 – M12 Nr. 134851 und Kernbohrer Nr. 114150

Technische Beschreibung

für metrische Gewinde	M3 – M12
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Norm	DIN 371
Norm	DIN 376

Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Zubehör

Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 2,5	114150 2,5
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 10,2	114150 10,2
Maschinen-Gewindebohrer M M4	134851 M4
Maschinen-Gewindebohrer M M10	134851 M10
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 4,2	114150 4,2
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 8,5	114150 8,5
Maschinen-Gewindebohrer M M5	134851 M5
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 3,3	114150 3,3
Maschinen-Gewindebohrer M M6	134851 M6
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 5	114150 5
Maschinen-Gewindebohrer M M3	134851 M3
Maschinen-Gewindebohrer M M12	134851 M12
Maschinen-Gewindebohrer M M8	134851 M8
Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw. Zoll) 6,8	114150 6,8
Kassette leer Typ 4	146960 4