

Garant
Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, UNF: 1/4-28

Bestelldaten

Bestellnummer	130750 1/4-28
GTIN	4045197068224
Artikelklasse	11G

Beschreibung
Ausführung:

 2-teiliger Satz, **bestehend aus Vor- und Fertigschneider.**
Verwendung:
Für UNF-Einheits-Feingewinde ASME – B1.1.

Gewindeart: UNF

Schneidstoff: HSS

Norm: DIN 2181

Gänge pro Zoll: 28

Gewinde-Ø: 6,35 mm

Gesamtlänge L: 50 mm

 Schaft-Ø D_s: 6 mm

Schaft-Vierkant □: 4,9 mm

Kernloch-Ø: 5,5 mm

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	5,5 mm
Gewinde-Ø	6,35 mm
Gänge pro Zoll	28
Norm	DIN 2181
Schneidstoff	HSS

Schaft-Ø D _s	6 mm
Gesamtlänge L	50 mm
Schaft-Vierkant □	4,9 mm
Gewindetiefe	12,7 mm
Gewindesteigung	0,907 mm
Gewindeart	UNF
Gewindegröße	1/4-28 UNF
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Toleranzklasse	2B
Anschnittform	D
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		

GG(G)	bedingt geeignet
Uni	geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet