

Garant**Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, BSW: W1****Bestelldaten**

Bestellnummer	130670 W1
GTIN	4045197067944
Artikelklasse	11G

Beschreibung**Ausführung:**

3-teiliger Satz, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.

Verwendung:

Für Whitworth-Gewinde nach BSW-Norm BS84 im Toleranzfeld mittel.

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 8

Gewinde-Ø: 25,4 mm

Gesamtlänge L: 110 mm

Schaft-Ø D_s: 20 mm

Schaft-Vierkant □: 16 mm

Kernloch-Ø: 22 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	8
Gewinde-Ø	25,4 mm
Kernloch-Ø	22 mm
Gewindesteigung	3,175 mm
Schneidstoff	HSS

Schaft-Ø D _s	20 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Schaft-Vierkant □	16 mm
Gewindetiefe	50,8 mm
Gewindegröße	W1
Beschichtung	unbeschichtet
Gewindeart	BSW
Flankenwinkel	55 Grad
Norm	DIN 351
Anschnittform	A
Anschnittform	D
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		

GG(G)	bedingt geeignet
Uni	geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet