

Garant
Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, UNC: 12-24

Bestelldaten

Bestellnummer	130700 12-24
GTIN	4045197068033
Artikelklasse	11G

Beschreibung
Ausführung:

 2-teiliger Satz, **bestehend aus Vor- und Fertigschneider.**
Verwendung:
Für UNC-Einheits-Grobgewinde ASME – B1.1.

Gewindeart: UNC

Schneidstoff: HSS

Norm: DIN 351

Gänge pro Zoll: 24

Gewinde-Ø: 5,49 mm

Gesamtlänge L: 50 mm

 Schaft-Ø D_s: 6 mm

Schaft-Vierkant □: 4,9 mm

Kernloch-Ø: 4,5 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	24
Gewindesteigung	1,058 mm
Kernloch-Ø	4,5 mm
Gewinde-Ø	5,49 mm
Norm	DIN 351
Schneidstoff	HSS

Schaft-Ø D _s	6 mm
Gesamtlänge L	50 mm
Schaft-Vierkant □	4,9 mm
Gewindetiefe	10,98 mm
Gewindeart	UNC
Gewindegröße	12-24 UNC
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Toleranzklasse	2B
Anschnittform	D
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		

Uni	geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet