

Garant
Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, UNC: 7/16-14

Bestelldaten

Bestellnummer	130700 7/16-14
GTIN	4045197068071
Artikelklasse	11G

Beschreibung
Ausführung:

2-teiliger Satz, bestehend aus Vor- und Fertigschneider.

Verwendung:

Für UNC-Einheits-Grobgewinde ASME – B1.1.

Gewindeart: UNC

Schneidstoff: HSS

Norm: DIN 351

Gänge pro Zoll: 14

Gewinde-Ø: 11,11 mm

Gesamtlänge L: 75 mm

 Schaft-Ø D_s: 8 mm

Schaft-Vierkant □: 6,2 mm

Kernloch-Ø: 9,4 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	14
Gewindesteigung	1,59 mm
Kernloch-Ø	9,4 mm
Gewinde-Ø	11,11 mm
Norm	DIN 351
Schneidstoff	HSS

Schaft-Ø D _s	8 mm
Gesamtlänge L	75 mm
Schaft-Vierkant □	6,2 mm
Gewindetiefe	33,33 mm
Gewindeart	UNC
Gewindegröße	7/16-14 UNC
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Toleranzklasse	2B
Anschnittform	D
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		

Uni	geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet