

Garant**Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, UNF: 3/8-24****Bestelldaten**

Bestellnummer	130750 3/8-24
GTIN	4045197068248
Artikelklasse	11G

Beschreibung**Ausführung:**2-teiliger Satz, **bestehend aus Vor- und Fertigschneider.****Verwendung:****Für UNF-Einheits-Feingewinde ASME – B1.1.**

Gewindeart: UNF

Schneidstoff: HSS

Norm: DIN 2181

Gänge pro Zoll: 24

Gewinde-Ø: 9,53 mm

Gesamtlänge L: 63 mm

Schaft-Ø D_s: 7 mm

Schaft-Vierkant □: 5,5 mm

Kernloch-Ø: 8,5 mm

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	8,5 mm
Gewinde-Ø	9,53 mm
Gänge pro Zoll	24
Norm	DIN 2181
Schneidstoff	HSS

Schaft-Ø D _s	7 mm
Gesamtlänge L	63 mm
Schaft-Vierkant □	5,5 mm
Gewindetiefe	19,06 mm
Gewindesteigung	1,058 mm
Gewindeart	UNF
Gewindegröße	3/8-24 UNF
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Toleranzklasse	2B
Anschnittform	D
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		

GG(G)	bedingt geeignet
Uni	geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet