

**Garant**
**Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, UNF: 9/16-18**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130750 9/16-18
GTIN	4045197068279
Artikelklasse	11G

**Beschreibung**
**Ausführung:**

 2-teiliger Satz, **bestehend aus Vor- und Fertigschneider.**
**Verwendung:**
**Für UNF-Einheits-Feingewinde ASME – B1.1.**

Gewindeart: UNF

Schneidstoff: HSS

Norm: DIN 2181

Gänge pro Zoll: 18

Gewinde-Ø: 14,29 mm

Gesamtlänge L: 70 mm

 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Schaft-Vierkant □: 9 mm

Kernloch-Ø: 12,9 mm

**Technische Beschreibung**

Gänge pro Zoll	18
Kernloch-Ø	12,9 mm
Gewinde-Ø	14,29 mm
Norm	DIN 2181
Schneidstoff	HSS

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Gesamtlänge L	70 mm
Schaft-Vierkant □	9 mm
Gewindetiefe	42,87 mm
Gewindesteigung	1,411 mm
Gewindeart	UNF
Gewindegröße	9/16-18 UNF
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Toleranzklasse	2B
Anschnittform	D
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Handgewindebohrer
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		

GG(G)	bedingt geeignet
Uni	geeignet
Öl	geeignet
trocken	bedingt geeignet