

Garant**Kegelsenker VHM 100°, unbeschichtet, Außen-Ø DC: 12,4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	150025 12,4
GTIN	4045197543042
Artikelklasse	11M

Beschreibung**Ausführung:**

Leichtes und ratterfreies Senken und Entgraten.

Sehr **stabile Konstruktion** mit **VHM-Kopf**, für höchste Beanspruchung. Speziell für **schwer zerspanbare Werkstoffe**.

Technische Beschreibung

Schafttoleranz	h9
Vorschub f in Inconel®	0,05 mm/U
Außen-Ø	12,4 mm
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	4 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm
Gesamtlänge L	55 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Beschichtung	unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel	100 Grad
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Schaft	Zylinderschaft mit h9

Innenkühlung	nein
Farbring	rosa
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	6 m/min	S
Inconel	geeignet	5 m/min	S
GFK	geeignet	5 m/min	N
CFK	geeignet	5 m/min	N
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		