

**Garant****Kegelsenker VHM 100°, unbeschichtet, Außen-Ø DC: 16,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	150025 16,5
GTIN	4045197543059
Artikelklasse	11M

**Beschreibung****Ausführung:**

Leichtes und ratterfreies Senken und Entgraten.

Sehr **stabile Konstruktion** mit **VHM-Kopf**, für höchste Beanspruchung. Speziell für **schwer zerspanbare Werkstoffe**.

**Technische Beschreibung**

Schafttoleranz	h9
Außen-Ø	16,5 mm
Vorschub f in Inconel®	0,07 mm/U
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	4,5 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Gesamtlänge L	58 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Beschichtung	unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel	100 Grad
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Schaft	Zylinderschaft mit h9

Innenkühlung	nein
Farbring	rosa
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	6 m/min	S
Inconel	geeignet	5 m/min	S
GFK	geeignet	5 m/min	N
CFK	geeignet	5 m/min	N
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		