

Garant**Maschinen-Gewindebohrer Form B DIN 371, unbeschichtet, M: M7****Bestelldaten**

Bestellnummer	131150 M7
GTIN	4045197069009
Artikelklasse	11H

Beschreibung**Ausführung:****Mit Schälanschnitt.**Gr. M2,3 und M2,6 mit altem DIN-Profil. **ISO 2 6H****HSS-E****Technische Beschreibung**

Kernloch-Ø	6 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewinde-Ø	7 mm
Gewindesteigung	1 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Norm	DIN 371
Schaft-Ø D _s	7 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Schaft-Vierkant □	5,5 mm
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	21 mm
Gewindeart	M

Gewindegröße	M7
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		