

Garant
Präzisions-Kegelsenker 90°, TiAlN, Außen-Ø Dc: 8mm

Bestelldaten

Bestellnummer	150170 8
GTIN	4045197301321
Artikelklasse	11M

Beschreibung
Ausführung:

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliffen.

Spanräume aus dem Vollen geschliffen.

Präzisions-Kegelsenker für wesentliche Leistungssteigerung.

Verwendung:

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Erstellen von Kegelsenkungen.

Technische Beschreibung

Vorschub f in Stahl < 500 N/mm ²	0,09 mm/U
Außen-Ø	8 mm
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	2 mm
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M4
Schafttoleranz	h9
Schaft-Ø D _s	6 mm
Gesamtlänge L	50 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	TiAlN
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS

Norm	DIN 335 C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Farbring	grün
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	25 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	34 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	32 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	8 m/min	M
CuZn	bedingt geeignet	80 m/min	N
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		