


**Garant**
**VHM-Gewindebohrer-Ausbohrer, zylindrischer Schaft mit Sechskant, TiAlN, für Gewindebohrer: M10**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	149830 M10
GTIN	4045197326959
Artikelklasse	11L

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**Stabiler Zylinderschaft** mit **Sechskant** zur Aufnahme im Bohrfutter und selbstzentrierende Schneide.

**Verwendung:**

Zum **Ausbohren** von **abgebrochenen Gewindebohrern**. **Stabile Aufspannung** erforderlich, Bohrung trocken und frei von Schneidöl.

**Hinweis:**

$v_c$  für Werkstoff < 67 HRC 10 - 28 m/min.

Schutzbrille tragen.

Norm: Werksnorm

Spannutenlänge  $L_c$ : 25 mm

Gesamtlänge L: 100 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 9 mm

**Technische Beschreibung**

für Gewindebohrer	M10
Schafttoleranz	h6
Schaft-Ø $D_s$	9 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Spannutenlänge $L_c$	25 mm
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM

Norm	Werksnorm
Farbring	rot
Produktart	Gewindeausbohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 67 HRC	geeignet	10-28 m/min	H
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		