

**Garant****Kegelsenker einschneidig 90°, unbeschichtet, Außen-Ø DC: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	150050 6
GTIN	4045197085283
Artikelklasse	11M

**Beschreibung****Ausführung:**

Axial-radial hinterschleifener Kegelmantel für ratterfreies Entgraten und Ansenken. Dadurch hohe Oberflächengüte der Senkung. Große Spankammer für sehr gute Späneabführung. Problemloser Nachschliff an der flachen Zahnbrust.

**Technische Beschreibung**

Außen-Ø	6 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Gesamtlänge L	45 mm
Anzahl Schneiden Z	1
Beschichtung	unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Farbring	ohne
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	7 m/min	M
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	bedingt geeignet		