

Garant**Entgratungssenker 90°, Typ: 15****Bestelldaten**

Bestellnummer	150065 15
GTIN	4045197085382
Artikelklasse	11M

Beschreibung**Ausführung:**

Spezielle Schneidengeometrie für leichten, schälenden Schnitt. Die Späneabführung erfolgt durch die schräge Bohrung in Schafrichtung.

Innenkühlung: nein

für Bohrungs-Ø: 10 - 15 mm

Kopf-Ø: 20 mm

Gesamtlänge L: 65 mm

Schaft-Ø D_s: 10 mm

Technische Beschreibung

für Bohrungs-Ø	10 - 15 mm
Kopf-Ø	20 mm
Gesamtlänge L	65 mm
Schaft-Ø D _s	10 mm
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne

Produktart

Stufen- und Kegelsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	17 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	7 m/min	M
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		