

**Garant****Entgratungssenker 90°, Typ: 25****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 150065 25     |
| GTIN          | 4045197085405 |
| Artikelklasse | 11M           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Spezielle Schneidengeometrie für leichten, schälenden Schnitt. Die Späneabführung erfolgt durch die schräge Bohrung in Schafrichtung.

Innenkühlung: nein

für Bohrungs-Ø: 20 - 25 mm

Kopf-Ø: 30 mm

Gesamtlänge L: 95 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 15 mm

**Technische Beschreibung**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| für Bohrungs-Ø           | 20 - 25 mm            |
| Kopf-Ø                   | 30 mm                 |
| Gesamtlänge L            | 95 mm                 |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>  | 15 mm                 |
| Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad               |
| Schneidstoff             | HSS                   |
| Schaft                   | Zylinderschaft mit h9 |
| Innenkühlung             | nein                  |
| Farbring                 | ohne                  |

Produktart

Stufen- und Kegelsenker

**Anwenderdaten**

|                               | <b>Eignung</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-Code</b> |
|-------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| Alu (kurzspanend)             | geeignet         | 33 m/min             | N               |
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 28 m/min             | P               |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup> | bedingt geeignet | 17 m/min             | P               |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | bedingt geeignet | 7 m/min              | M               |
| nass maximal                  | geeignet         |                      |                 |
| trocken                       | bedingt geeignet |                      |                 |