

Garant**Maschinen-Gewindebohrer Form B DIN 376, unbeschichtet, M: M3****Bestelldaten**

Bestellnummer	131200 M3
GTIN	4045197069054
Artikelklasse	11H

Beschreibung**Ausführung:****Mit Schälanschnitt.****Alle Größen:** Schaft nach DIN 376 (= Schaft-Ø verjüngt), dadurch für größere Einsatziefen geeignet.Gr. M2; M2,5; M3 – **Ohne Vierkant. ISO 2 6H****HSS-E****Technische Beschreibung**

Gewindesteigung	0,5 mm
Gewinde-Ø	3 mm
Anzahl Spannuten	3
Anzahl Schneiden Z	3
Kernloch-Ø	2,5 mm
Norm	DIN 376
Schaft-Ø D _s	2,2 mm
Gesamtlänge L	56 mm
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	9 mm
Gewindeart	M

Gewindegröße	M3
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	B
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		