

Garant**Maschinen-Gewindebohrer Form C DIN 371/376, TiN, M: M14****Bestelldaten**

Bestellnummer	131250 M14
GTIN	4045197416230
Artikelklasse	11H

Beschreibung**Ausführung:****Mit TiN-Beschichtung für:**

- **Verbesserte Verschleißigenschaften.**
- **Geringere Neigung zu Materialaufschweißung.**
- **Höhere Schnittgeschwindigkeiten möglich.**

Einsetzbar mit **Emulsion** (Fettanteil mindestens 8 %).**Mit Schälanschnitt.**(Form C) 2–3 Gänge Anschnitt – **ohne Schälanschnitt**. Auch für Grundloch einsetzbar. **ISO 2 6H HSS-E****Technische Beschreibung**

Kernloch-Ø	12 mm
Gewinde-Ø	14 mm
Anzahl Spannuten	4
Anzahl Schneiden Z	4
Gewindesteigung	2 mm
Norm	DIN 376
Schaft-Ø D _s	11 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Schaft-Vierkant □	9 mm
Toleranzklasse	ISO 2 6H

Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	42 mm
Gewindeart	M
Gewindegröße	M14
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3xD bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu	bedingt geeignet	16 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	20 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	19 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		