

HOLEX**Kegelsenker-Satz Nr. 150175 mit Kassette 90°, unbeschichtet, Anzahl Senker: 17****Bestelldaten**

Bestellnummer	150320 17
GTIN	4045197086068
Artikelklasse	12M

Beschreibung**Ausführung:**

Kegelsenker-Sätze **in Kassette**. Praktisch für Montage und Werkstätte.

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschleifen.

Spanräume aus dem Vollen geschliffen.

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Erstellen von Kegelsenkungen.

Inhalt:

je 1 Senker: Gr. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4;
11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Hinweis:

Kassette leer für 6 oder 7 Senker siehe Nr. 150370.

Technische Beschreibung

Anzahl Senker	17
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	unbeschichtet

Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 335 C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Farbring	ohne
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Zubehör

Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 11,5 mm	150175 11,5
Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 15 mm	150175 15
Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 7 mm	150175 7
Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 8 mm	150175 8
HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung90° Außen-Ø Dc 4,3 mm	150182 4,3
HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung und 3 Spannflächen90° Außen-Ø Dc 4,3 mm	150184 4,3
Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 12,4 mm	150175 12,4
Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 4,3 mm	150175 4,3
Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 16,5 mm	150175 16,5
Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 6 mm	150175 6
Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 10,4 mm	150175 10,4
Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 19 mm	150175 19
Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 5 mm	150175 5
Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 10 mm	150175 10
Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 25 mm	150175 25
Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 8,3 mm	150175 8,3
Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 20,5 mm	150175 20,5
Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 23 mm	150175 23

Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 6,3 mm

150175 6,3