

**Garant****Kegelsenker-Satz Nr. 150150 mit Kassette 90°, unbeschichtet, Anzahl Senker: 6**

## Bestelldaten

Bestellnummer	150310 6
GTIN	4045197086020
Artikelklasse	11M

## Beschreibung

**Ausführung:**Kegelsenker-Sätze **in Kassette**.

Praktisch für Montage und Werkstätte.

Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.

**Verwendung:**

Präzisions-Kegelsenker zum ratterfreien Erstellen von Kegelsenkungen.

**Inhalt:**

je 1 Senker: Gr. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

## Technische Beschreibung

Anzahl Senker	6
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad

Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 335 C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Farbring	ohne
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	33 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	27 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	27 m/min	P
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

## Zubehör

Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 15 mm	150150 15
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 10 mm	150150 10
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 19 mm	150150 19
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 8 mm	150150 8
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 6 mm	150150 6
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 11,5 mm	150150 11,5