

Garant**Maschinen-Gewindebohrer lang, unbeschichtet, M: M2,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	131800 M2,5
GTIN	4045197070326
Artikelklasse	11H

Beschreibung**Ausführung:****Langer Schaft (mit verjüngtem Schaft-Ø für größere Einsatziefen).****Vorteil:**Besonders geeignet **zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen.**

Gewindeart: M

Schneidstoff: HSS

Norm: DIN 357

Toleranzklasse: ISO 2 6H

Gewindesteigung: 0,45 mm

Gesamtlänge L: 70 mm

Schaft-Ø D_s: 1,8 mm

Kernloch-Ø: 2,05 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	2,5 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewindesteigung	0,45 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Kernloch-Ø	2,05 mm
Norm	DIN 357
Schaft-Ø D _s	1,8 mm
Gesamtlänge L	70 mm
Toleranzklasse	ISO 2 6H

Schneidstoff	HSS
Gewindetiefe	5 mm
Gewindeart	M
Gewindegröße	M2,5
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	A
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2xD bei Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	9 m/min	K
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		