

**Garant****Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, Hartchrom, G: G3/4****Bestelldaten**

Bestellnummer	137340 G3/4
GTIN	4045197079824
Artikelklasse	11H

**Beschreibung****Ausführung:**

**Hartverchromte Oberfläche** zur Verminderung von Materialansatz und Erhöhung der Standzeit.

**Verwendung:**

**Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde** DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen).

Schneidstoff: HSS E PM

Gänge pro Zoll: 14

Gewinde-Ø: 26,44 mm

Gesamtlänge L: 140 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Schaft-Vierkant □: 16 mm

Kernloch-Ø: 24,5 mm

**Technische Beschreibung**

Anzahl Spannuten	4
Gewinde-Ø	26,44 mm
Kernloch-Ø	24,5 mm
Gewindesteigung	1,814 mm
Gänge pro Zoll	14
Anzahl Schneiden Z	4
Schneidstoff	HSS E PM

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Schaft-Vierkant □	16 mm
Gewindetiefe	52,88 mm
Gewindegröße	G3/4
Beschichtung	Hartchrom
Gewindeart	G
Flankenwinkel	55 Grad
Norm	DIN 5156
Anschnittform	C
Spiralwinkel	40 Grad
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Farbring	gelb
Produktart	Gewindebohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	28 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	28 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	23 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	27 m/min	P
CuZn	bedingt geeignet	28 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		

