

Garant
Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNC: 4-40

Bestelldaten

Bestellnummer	137860 4-40
GTIN	4045197080134
Artikelklasse	11H

Beschreibung
Ausführung:
Stabile Ausführung, mit Rechtsspirale. HSS-E
Verwendung:
Für UNC-Einheits-Grobgewinde ASME – B1.1.

Gewindeart: UNC

Schneidstoff: HSS E

Norm: DIN 371

Gänge pro Zoll: 40

Gewinde-Ø: 2,84 mm

Gesamtlänge L: 56 mm

 Schaft-Ø D_s: 3,5 mm

Schaft-Vierkant □: 2,7 mm

Kernloch-Ø: 2,35 mm

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	2,35 mm
Gänge pro Zoll	40
Anzahl Schneiden Z	3
Gewinde-Ø	2,84 mm
Gewindesteigung	0,635 mm
Anzahl Spannuten	3
Norm	DIN 371
Schneidstoff	HSS E

Schaft-Ø D _s	3,5 mm
Gesamtlänge L	56 mm
Schaft-Vierkant □	2,7 mm
Gewindetiefe	5,7 mm
Gewindeart	UNC
Gewindegröße	4-40 UNC
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Toleranzklasse	2B
Anschnittform	C
Spiralwinkel	20 Grad
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	13 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	15 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		