

Garant
Kegelsenker VHM 90°, unbeschichtet, Außen-Ø Dc: 12,4 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	150384 12,4
GTIN	4045197086570
Artikelklasse	11M

Beschreibung
Ausführung:

Sehr **stabile Konstruktion**, mehrschneidig, **spezielle Geometrie** für **höchste Beanspruchung**.
Zum **ratterfreien Senken** und **Entgraten**. Für **schwer zerspanbare Werkstoffe**.

Vollhartmetallkopf auf Schaft gelötet.

Hervorragend für **bainitisches Gusseisen (ADI)** geeignet.

Hinweis:

Beim Einsatz unbedingt auf stabile Bedingungen achten!

Innenkühlung: nein

Anzahl Schneiden Z: 5

Anzahl Schneiden Z: 5

kleinster Senker-Ø für Bohrung ab: 4 mm

Gesamtlänge L: 56 mm

Schaft-Ø D_s: 8 mm

Vorschub f in GJS ADI > 800 N/mm²: 0,06 mm/U

Technische Beschreibung

Schafttoleranz	h9
Vorbohr-Ø	4 mm
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	4 mm
Vorschub f in GJS ADI > 800 N/mm ²	0,06 mm/U
Außen-Ø	12,4 mm
Schaft-Ø D _s	8 mm

Gesamtlänge L	56 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Beschichtung	unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	H
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Farbring	weiß
Produktart	Stufen- und Kegelsenker