

Garant
Kegelsenker VHM 90°, unbeschichtet, Außen-Ø Dc: 16,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	150382 16,5
GTIN	4045197086532
Artikelklasse	11M

Beschreibung
Ausführung:

Ähnlich DIN 335-C. Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschliften.

Zum ratterfreien Senken und Entgraten. Ø 6 und 8 in Vollhartmetallausführung, ab Ø 10 Vollhartmetallkopf mit gelötetem Schaft.

Technische Beschreibung

Vorbohr-Ø	3,2 mm
Schafttoleranz	h9
Vorschub f in INOX < 900 N/mm ²	0,14 mm/U
Außen-Ø	16,5 mm
kleinster Senker-Ø für Bohrung ab	3,2 mm
für Kegelsenkung nach DIN 74 BF	M8
Schaft-Ø D _s	10 mm
Gesamtlänge L	60 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 335 C

Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Farbring	blau
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	75 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	50 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	65 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	60 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	18 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	8 m/min	P
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	16 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	16 m/min	S
GG(G)	bedingt geeignet	25 m/min	K
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		