



Handwerkerkompressor, Typ: 210/10W



Bestelldaten

Bestellnummer	079841 210/10W
GTIN	2050001676542
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Korrosionsfreie Ventile, hocheffiziente Kühlung, wartungsfreie Kraftübertragungskomponenten, korrosionsgeschützte Behälter; mindestens 10 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie. Hoher Wirkungsgrad für niedrige Betriebskosten. Kompakter Klein-Kompressor mit stabilem Fahrwerk für kleineren Luftbedarf.

Lieferumfang:

Inklusive Filterdruckminderer mit Manometer, Schnellkupplung.

Hinweis:

Weitere Handwerkerkompressoren auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Volumen Druckbehälter	10 l
maximale Füllleistung	140 l/min
Gewicht	29 kg
Länge	420 mm
maximale Ansaugleistung	210 l/min

Leistungsaufnahme	1,1 kW
Netzspannung	230 V
Höhe	650 mm
maximaler Druck (Luft)	10 bar
Breite	370 mm
Herstellerbezeichnung	210/10W
Produktart	Kompressor