

Garant**Kegelsenker-Satz Nr. 150378 mit Kassette 90°, unbeschichtet, Anzahl Senker: 6**

Bestelldaten

Bestellnummer	150381 6
GTIN	4045197086433
Artikelklasse	11M

Beschreibung

Ausführung:

Kegelsenker-Sätze **in Kassette**.

Praktisch für Montage und Werkstätte.

Alle Senker mit 3 Schneiden, radial hinterschleifen.

Spanräume aus dem Vollen geschliffen.

Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.

Inhalt:

je 1 Präzisions-Kegelsenker: Gr. 6; 8; 10;

11,5; 15; 19

Technische Beschreibung

Anzahl Senker	6
Anzahl Schneiden Z	3
Beschichtung	unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel	90 Grad

Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 335 C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Farbring	blau
Produktart	Stufen- und Kegelsenker

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	70 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	33 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	25 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	28 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	27 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	27 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	8 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	7 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	bedingt geeignet	7 m/min	S
GG(G)	bedingt geeignet	12 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	65 m/min	N
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Zubehör

Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 8 mm	150378 8
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 15 mm	150378 15
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 11,5 mm	150378 11,5

Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 10 mm	150378 10
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 6 mm	150378 6
Präzisions-Kegelsenker90° Außen-Ø Dc 19 mm	150378 19