

Garant

Maschinen-Sägeblatt, HSS, Länge L / Zähne pro Zoll: 400/10



Bestelldaten

Bestellnummer	171000 400/10
GTIN	4045197094889
Artikelklasse	11R

Beschreibung

Ausführung:

GARANT – Sägeblatt aus molybdänlegiertem Hochleistungs-Schnellstahl **HSS (DMo5)**. Durch hohe Härte und äußerste Zähigkeit werden sehr **hohe Schnittleistungen** (kurze Schnitt- und lange Standzeiten) erzielt. Die präzise Schränkung garantiert gerade Abschnitte.

Technische Beschreibung

Breite	32 mm
Stärke	1,6 mm
Spannloch-Ø	8,5 mm
Zähne pro Zoll	10
Länge L	400 mm
Zahnung	Normal
Schneidstoff	HSS
Produktart	Maschinensägeblatt

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		

Stahl < 500 N/mm ²	geeignet
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet
nass maximal	geeignet