

**Garant****Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Rc: 1/8-28****Bestelldaten**

Bestellnummer	138120 1/8-28
GTIN	4045197585585
Artikelklasse	11H

**Beschreibung****Ausführung:**

Durch den **kurzen Schaft weniger ausladend und deshalb stabiler.**

**Verwendung:**

Als Maschinengewindebohrer oder zum Nachschneiden von Hand. Für **kegeliges** Whitworth-Rohrgewinde (**BSPT**) nach **ISO 7/1** und **BS21**, für im Gewinde dichtende Verbindungen. Für das Kernloch die vorgegebene Mindestdtiefe (siehe Tabelle) beachten.

**Empfehlung:****Kernloch-Ø A:**

Zylindrisch vorbohren **ohne Verwendung einer Reibahle**. Die **Variante A** kann angewendet werden, wenn keine Dichtprobleme zu befürchten sind.

**Kernloch-Ø B:**

Zylindrisch vorbohren und anschließend **mit Kegelreibahle 1:16 (siehe Nr. 162650) aufreiben**. Im Anschluss kann mit dem Prüfmaß  $D_{max}$  (siehe Tabelle) der  $\varnothing$  der kegeligen Bohrung planseitig kontrolliert werden. Die Vorbereitung des Kernloches nach **Variante B** bietet für das Gewindeschneiden die prozesssicherste Option und gewährleistet gleichzeitig die größtmögliche Dichtheit im Gewinde.

Gänge pro Zoll: 28

Gesamtlänge L: 63 mm

Schaft-Ø  $D_s$ : 7 mm

Schaft-Vierkant  $\square$ : 5,5 mm

Kernloch-Ø A: 8,15 mm

Kernloch-Ø B: 8,1 mm

**Technische Beschreibung**

Anzahl Spannuten	5
Gewindesteigung	0,907 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Gänge pro Zoll	28
Gewinde-Ø	9,72 mm
Kernloch-Mindesttiefe	11,1 mm
Prüfmaß-Ø D <sub>max</sub> JS11	8,57 mm
Kernloch-Ø B	8,1 mm
Kernloch-Ø A	8,15 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Gesamtlänge L	63 mm
Schaft-Vierkant □	5,5 mm
Gewindetiefe	41 mm
Gewindegröße	Rc1/8-28
Beschichtung	unbeschichtet
Gewindeart	Rc
Flankenwinkel	55 Grad
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 2181
Gewinde-Norm	DIN EN 10226-2
Anschnittform	C
Kegelverhältnis	1:16
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne

Produktart

Gewindebohrer

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	9 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	9 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	7 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	6 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	5 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	5 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	9 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		