

Garant**Maschinen-Sägeblatt, HSS, Länge L / Zähne pro Zoll: 300/24****Bestelldaten**

Bestellnummer	171000 300/24
GTIN	4045197094803
Artikelklasse	11R

Beschreibung**Ausführung:**

GARANT – Sägeblatt aus molybdänlegiertem Hochleistungs-Schnellstahl **HSS (DMo5)**. Durch hohe Härte und äußerste Zähigkeit werden sehr **hohe Schnittleistungen** (kurze Schnitt- und lange Standzeiten) erzielt. Die präzise Schränkung garantiert gerade Abschnitte.

Zahnung: Normal

Breite: 25 mm

Stärke: 1,6 mm

Spannloch-Ø: 8,5 mm

Technische Beschreibung

Breite	25 mm
Zähne pro Zoll	24
Länge L	300 mm
Spannloch-Ø	8,5 mm
Stärke	1,6 mm
Zahnung	Normal
Schneidstoff	HSS
Produktart	Maschinensägeblatt

Anwenderdaten

Eignung	V _c	ISO-Code
---------	----------------	----------

Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet
Alu > 10% Si	bedingt geeignet
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet
nass maximal	geeignet